

# Magnetstabschen Beakerliner, PTFE

PTFE bezogener Magnetkern (Alnico 5) mittig in einem Führungsring aus PTFE montiert, universelle chemische Beständigkeit. Keine Scherwirkung des Magnetstabes am Becherboden, ruhiger Lauf in Bechergläsern, selbst bei unebenem Boden. Der Kring wirkt als Strömungsbrecher und sorgt für eine optimale Durchmischung.

Material Ummantelung:

PTFE

Ø außen mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.
15	3,0	10,0	8,5	1	7.659 949
67	8,0	50,0	21	1	9.197 585
74	9,0	60,0	29	1	9.197 586
103	10,0	80,0	32	1	9.197 587
125	25,0	106,0	48	1	9.197 588