

Dispergierwerkzeuge für Dispergiererät OV 625 Digital/OV 725 Digital

Dispergierwerkzeug mit Rotor/Stator-Kupplung zur Verwendung mit dem Dispergiererät.

- Gefertigt aus Edelstahl und einer PTFE-Dichtung
- Einfaches Auswechseln und Installieren dank eines Schnellverbindingssystems
- Gebrauchsfertig
- Schnelle Demontage und Rückmontage zu Reinigungs- und Wartungszwecken
- Geeignet für Lösungsmittel
- Max. zulässige Arbeitstemperatur beträgt 180 °C

Typ	Min. Arbeitsvolumen ml	Max. Arbeitsvolumen ml	Arbeitsvolumen	Ø Stator mm	Ø Rotor mm	Min. Eintauchtiefe mm
D20-S20C-P-R20S	50	2000	50 ... 2.000 ml	20	15	40
D20-S20F-P-R20C	50	2000	50 ... 2.000 ml	20	15	40
D20-S20F-P-R20E	50	2000	50 ... 2.000 ml	20	15	40
D20-S20F-P-R20M	50	2000	50 ... 2.000 ml	20	15	40
D20-S25C-P-R25C	100	2500	100 ... 2.500 ml	25	18	40
D20-S25F-P-R25E	100	2500	100 ... 2.500 ml	25	18	40
D20-S25F-P-R25M	100	2500	100 ... 2.500 ml	25	18	40
D20-S40C-P-R25C	1000	4000	1.000 ... 4.000 ml	40	18	40
D20-S5S-P-R5S	0,2	50	0,2 ... 50 ml	5	3,2	10